


Varistar CP mobil bas/sockel



Mobil bas/sockel för att göra ett skåp mobilt.

DESIGN

Kåpor, St, 1,5 mm

Lastkapacitet på hjul 400 kg, på justerbara fötter 1600 kg

Stöd, St, 3 mm

Färg RAL 7021

Sockel höjd H = 103 mm, med fötter justerbara från 126 till 134 mm

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Bas för skåp/rack

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför
21630-664	800mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-655	600mm	600mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-663	800mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-662	800mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-661	800mm	600mm	1			Pulverlackerad
21630-658	600mm	1000mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-657	600mm	900mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-656	600mm	800mm	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Fungerar med.	Snabbleverans
21630-664	Bas sockel, mobil	Varistar CP	Nej
21630-655	Bas sockel, mobil	Varistar CP	Nej
21630-663	Bas sockel, mobil	Varistar CP	Nej
21630-662	Bas sockel, mobil	Varistar CP	Nej
21630-661	Bas sockel, mobil	Varistar CP	Nej
21630-658	Bas sockel, mobil	Varistar CP	Nej
21630-657	Bas sockel, mobil	Varistar CP	Nej
21630-656	Bas sockel, mobil	Varistar CP	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE