

Varistar CP Perforated Door, Seismic IP20, Multi-Point Locking



IP 20 Seismic doors with reinforced and multi-point locking.

The multi-point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

DESIGN

Perforated door with Multi-Point locking for Seismic & IP 20 applications

Opening angle 180°

Lever handle with push button

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåpdörr

Kapslingsklass: IP20

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-876	33U	1600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-877	33U	1600mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-878	38U	1800mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-879	38U	1800mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-880	42U	2000mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-881	42U	2000mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-882	47U	2200mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-883	47U	2200mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Uppfyller	Yta	Låstyp	Typ	Fungerar med	Snabbleverans
21630-876	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	4-punktslås	Ståldörr, perforerad	Varistar CP	Nej
21630-877	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	4-punktslås	Ståldörr, perforerad	Varistar CP	Nej
21630-878	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	4-punktslås	Ståldörr, perforerad	Varistar CP	Nej
21630-879	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	4-punktslås	Ståldörr, perforerad	Varistar CP	Nej
21630-880	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	4-punktslås	Ståldörr, perforerad	Varistar CP	Nej
21630-881	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	4-punktslås	Ståldörr, perforerad	Varistar CP	Nej
21630-882	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	5-punktslås	Ståldörr, perforerad	Varistar CP	Nej
21630-883	IEC 61587-1, IEC 61587-2	Pulverlackerad	5-punktslås	Ståldörr, perforerad	Varistar CP	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE