

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic EMC and IP55, Multi-Point Locking



EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

DESIGN

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for Seismic & EMC applications

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåpdörr

Kapslingsklass: IP55

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Uppfyller	Yta
21630-760	33U	1600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverlackerad
21630-761	33U	1600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverlackerad

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Uppfyller	Yta
21630-762	38U	1800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverlackerad
21630-763	38U	1800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverlackerad
21630-764	42U	2000mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverlackerad
21630-765	42U	2000mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverlackerad
21630-766	47U	2200mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverlackerad
21630-767	47U	2200mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Låstyp	Typ	Fungerar med	Snabbleverans
21630-760	4-punktslås	Stållucka, enkel	Varistar CP	Nej
21630-761	4-punktslås	Stållucka, enkel	Varistar CP	Nej
21630-762	4-punktslås	Stållucka, enkel	Varistar CP	Nej
21630-763	4-punktslås	Stållucka, enkel	Varistar CP	Nej
21630-764	4-punktslås	Stållucka, enkel	Varistar CP	Nej
21630-765	4-punktslås	Stållucka, enkel	Varistar CP	Nej
21630-766	5-punktslås	Stållucka, enkel	Varistar CP	Nej

Katalognummer	Låstyp	Typ	Fungerar med	Snabbleverans
21630-767	5-punktslås	Stållucka, enkel	Varistar CP	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE