

Varistar CP Plain Steel Door, Seismic IP55, With Multi-Point Locking



IP55 Seismic Steel Door with lever handle and multi-Point locking.

DESIGN

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with Multi-Point locking for EMC applications

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåpdörr

Kapslingsklass: IP55

Material: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-752	33U	1600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-753	33U	1600mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-754	38U	600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-755	38U	1800mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-756	42U	2000mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-757	42U	2000mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-758	47U	2200mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-759	47U	2200mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/3

Katalognummer	Uppfyller	Yta	Låstyp	Rackbredd	Typ	Fungerar med
21630-752	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverlackerad	4-punktslås		Stållucka, enkel	Varistar CP
21630-753	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverlackerad	4-punktslås	800HP	Stållucka, enkel	Varistar CP
21630-754	IEC 61587-2, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverlackerad	4-punktslås		Stållucka, enkel	Varistar CP
21630-755	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverlackerad	4-punktslås		Stållucka, enkel	Varistar CP
21630-756	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverlackerad	4-punktslås		Stållucka, enkel	Varistar CP
21630-757	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverlackerad	4-punktslås		Stållucka, enkel	Varistar CP
21630-758	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverlackerad	5-punktslås		Stållucka, enkel	Varistar CP
21630-759	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 60529	Pulverlackerad	5-punktslås		Stållucka, enkel	Varistar CP

Table 3/3

Katalognummer	Snabbleverans
21630-752	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
21630-753	Nej
21630-754	Nej
21630-755	Nej
21630-756	Nej
21630-757	Nej
21630-758	Nej
21630-759	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE