


Varistar CP seismisk basplatta, EMC, med kabelingång, ett stycke

Varistar CP basplatta för bakre kabelkanal, slät för IP 55- eller EMC-tillämpningar.



DESIGN

Installation utifrån

Utskärning bak

60 mm djup

Kabelrör med IP 55 / EMC packning

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Bas för skåp/rack

Slutför: Varmförzinkad

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Överensstämmer med.	Typ	Fungerar med.
20630-317	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Basplatta, kabelingång	Varistar CP
20630-324	800mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Basplatta, kabelingång	Varistar CP
20630-323	1000mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Basplatta, kabelingång	Varistar CP

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Överensstämmer med.	Typ	Fungerar med.
20630-322	800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Basplatta, kabelingång	Varistar CP
20630-321	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Basplatta, kabelingång	Varistar CP
20630-320	600mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Basplatta, kabelingång	Varistar CP
20630-319	600mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Basplatta, kabelingång	Varistar CP
20630-318	600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3	Basplatta, kabelingång	Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
20630-317	Nej
20630-324	Nej
20630-323	Nej
20630-322	Nej
20630-321	Nej
20630-320	Nej
20630-319	Nej
20630-318	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Varistar CP basplatta för bakre kabelkanal, slät för IP 55- eller EMC-tillämpningar.

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE