


Varistar CP seismisk basplatta, IP55 och EMC, ett stycke

Basplattan är solid och täcker skåpets bas.



DESIGN

Basplattan är solid och täcker skåpets bas

Monteras utifrån

SPECIFIKATIONER

Produkttyp:	Bas för skåp/rack
Slutför:	Varmförzinkad
Skyddsklass:	IP55
Material:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Överensstämmer med.	Typ	Fungerar med.
20630-309	600mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bottenplatta, slät	Varistar CP
20630-310	600mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bottenplatta, slät	Varistar CP

Katalognummer	Bredd	Djup	Förpackningskvantitet	Överensstämmer med.	Typ	Fungerar med.
20630-311	600mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bottenplatta, slät	Varistar CP
20630-312	600mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bottenplatta, slät	Varistar CP
20630-313	800mm	600mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bottenplatta, slät	Varistar CP
20630-314	800mm	800mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bottenplatta, slät	Varistar CP
20630-315	800mm	1000mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bottenplatta, slät	Varistar CP
20630-316	800mm	1200mm	1	IEC 61587-1, IEC 61587-2, IEC 61587-3, IEC 60529	Bottenplatta, slät	Varistar CP

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
20630-309	Nej
20630-310	Nej
20630-311	Nej
20630-312	Nej
20630-313	Nej
20630-314	Nej
20630-315	Nej

Katalognummer	Snabbleverans
20630-316	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Denna basplatta används för applikationer som inte kräver kabelinföring från basen.

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE