

# Varistar CP serverskåp med hjul



Svetsad stålram för höga dynamiska lastkrav. Förberedd för 19-tums integrering av IT-tillgångar.

## DESIGN

Förkonfigurerad, klar att använda skåp

Hög dynamisk belastning 1000 kg med integrerade hjul, statisk lastkapacitet upp till 1600 kg

Kapslingsklass IP 20

Installation av olika IT-utrustning möjlig

Integrerade luftpaneler för kylning framifrån och bakåt

Kan enkelt integreras i gånginneslutningssystem

## SPECIFIKATIONER

|                               |          |
|-------------------------------|----------|
| <b>Statisk belastning:</b>    | 1600kg   |
| <b>Produkttyp:</b>            | Rack     |
| <b>Färgkod för beklädnad:</b> | RAL 7021 |
| <b>Rammaterial:</b>           | Stål     |

Table 1/2

| Katalognummer | Rackhöjd | Höjd   | Beklädnadsmaterial | Bredd | Beklädnad färg | Djup   |
|---------------|----------|--------|--------------------|-------|----------------|--------|
| 10630-022     | 42U      | 2000mm | Stål               | 800mm | Svart grå      | 1200mm |

| Katalognummer | Rackhöjd | Höjd   | Beklädnadsmaterial | Bredd | Beklädnad färg | Djup   |
|---------------|----------|--------|--------------------|-------|----------------|--------|
| 10630-021     | 42U      | 2000mm | Stål               | 600mm | Svart grå      | 1200mm |

| Table 2/2     |                       |                     |                |          |       |               |
|---------------|-----------------------|---------------------|----------------|----------|-------|---------------|
| Katalognummer | Förpackningskvantitet | Dynamisk belastning | Slutför        | Material | Typ   | Snabbleverans |
| 10630-022     | 1                     | 1000kgf             | Pulverlackerad | Stål     | Mobil | Nej           |
| 10630-021     | 1                     | 1000kgf             | Pulverlackerad | Stål     | Mobil | Nej           |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**