

Varistar CP sidopanel, delad, med snabbfäste och lås



Sidopaneler (2 st) med snabbfäste utan jordningssats för Varistar CP-skåp.

DESIGN

Stål, 1 mm

2 delad sidopanel utan jordningssats

Säkerhetslås ingår

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp-/rackpanel

Skyddsklass: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-061	42U	2000mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-062	42U	2000mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-063	42U	2000mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-067	47U	2200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-068	47U	2200mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-069	47U	2200mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-073	52U	2450mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-074	52U	2450mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-075	52U	2450mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Material	Typ	Snabbleverans
21630-061	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-062	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-063	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-067	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-068	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-069	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-073	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-074	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-075	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister,

egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE