

Varistar CP Side Panel, Divided, Screw-Fixed



Screw assembly two side panels to close the hight of Varistar CP cabinet.

DESIGN

Steel, 1 mm

2 splitted Side panel without grounding kit

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp/rackpanel

Kapslingsklass: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-052	42U	2000mm	1000mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-058	52U	2450mm	1000mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-060	52U	2450mm	1200mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-059	52U	2450mm	1100mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-053	42U	2000mm	1100mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-054	42U	2000mm	1200mm	2	Svartgrå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-056	47U	2200mm	1100mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-057	47U	2200mm	1200mm	2	Svartgrå	RAL 7021
21630-055	47U	2200mm	1000mm	2	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Material	Typ	Snabbleverans
21630-052	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad	Nej
21630-058	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad	Nej
21630-060	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad	Nej
21630-059	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad	Nej
21630-053	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad	Nej
21630-054	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad	Nej
21630-056	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad	Nej
21630-057	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad	Nej
21630-055	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, skruvfixerad	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE