

Varistar CP sidopanel med snabbkoppling och lås

Varistar sidopaneler med Quick-Release-fäste utan jordningssats.



DESIGN

Stål, 1 mm

Sidopanel utan jordningssats

Säkerhetslås ingår

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåp-/rackpanel

Skyddsklass: IP20

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-285	24U	1200mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-286	24U	1200mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-289	29U	1400mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-290	29U	1400mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-293	33U	1600mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-294	33U	1600mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-297	38U	1800mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-298	38U	1800mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-302	42U	2000mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-303	42U	2000mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-304	42U	2000mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-064	42U	2000mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-306	47U	2200mm	600mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-307	47U	2200mm	800mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-308	47U	2200mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-070	47U	2200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-287	24U	1200mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-288	24U	1200mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-291	29U	1400mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-292	29U	1400mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-295	33U	1600mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-296	33U	1600mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-299	38U	1800mm	900mm	2	Svart grå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Djup	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod
21630-300	38U	1800mm	1000mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-065	42U	2000mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-066	42U	2000mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-071	47U	2200mm	1100mm	2	Svart grå	RAL 7021
21630-072	47U	2200mm	1200mm	2	Svart grå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Slutför	Material	Typ	Snabbleverans
21630-285	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-286	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-289	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-290	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-293	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-294	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-297	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-298	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-302	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-303	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-304	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-064	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej

Katalognummer	Slutför	Material	Typ	Snabbleverans
21630-306	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-307	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-308	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-070	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-287	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-288	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-291	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-292	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-295	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-296	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-299	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-300	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-065	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-066	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-071	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej
21630-072	Pulverlackerad	Stål	Sidopanel, snabbkoppling	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE