

Varistar CP Steel Door, Perforated With Multi-Point Locking



EMC doors with good contact with the frame and gasket to achieve high attenuation.

The 4 point locking helps achieve necessary contact to avoid EMI effects on electronics.

DESIGN

Perforated door with 4-point locking for EMC applications

Interior galvanized

Opening angle 180°

Lever handle with push button

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåpdörr

Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Yta	Låstyp
21630-533	24U	1200mm	600mm	1	Pulverlackerad	3-punktslås
21630-534	24U	1200mm	800mm	1	Pulverlackerad	3-punktslås
21630-535	29U	1400mm	600mm	1	Pulverlackerad	3-punktslås
21630-536	29U	1400mm	800mm	1	Pulverlackerad	3-punktslås

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Yta	Låstyp
21630-537	33U	1600mm	600mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-538	33U	1600mm	800mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-539	38U	1800mm	600mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-540	38U	1800mm	800mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-541	42U	2000mm	600mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-542	42U	2000mm	800mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-543	47U	2200mm	600mm	1	Pulverlackerad	5-punktslås
21630-544	47U	2200mm	800mm	1	Pulverlackerad	5-punktslås

Table 2/2

Katalognummer	Typ	Snabbleverans
21630-533	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-534	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-535	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-536	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-537	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-538	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-539	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-540	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-541	Ståldörr, perforerad	Nej

Katalognummer	Typ	Snabbleverans
21630-542	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-543	Ståldörr, perforerad	Nej
21630-544	Ståldörr, perforerad	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE