

Varistar CP Steel Door, Plain With 3-Point Locking, IP20



Perforated Varistar CP steel double door with 3-point locking for applications with IP 20 protection.

DESIGN

Steel door with three point locking for IP 20 protection class

Lever handle with key insert (2 keys)

Opening angle 180°

Can be retrofitted with lever handle 24630003 and DIN profile half cylinder with keys or push button

SPECIFIKATIONER

Låstyp:	3-punktslås
Produkttyp:	Skåpdörr
Kapslingsklass:	IP20
Material:	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-432	24U	1200mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-433	24U	1200mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-434	29U	1400mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
21630-435	29U	1400mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-436	33U	1600mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-437	33U	1600mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-438	38U	1800mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-439	38U	1800mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-104	42U	2000mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-107	42U	2000mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-105	47U	2200mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-108	47U	2200mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-106	52U	2450mm	600mm	1	Svartgrå	RAL 7021
21630-109	52U	2450mm	800mm	1	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2					
Katalognummer	Uppfyller	Yta	Typ	Fungerar med	Snabbleverans
21630-432	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-433	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-434	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-435	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-436	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-437	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej

Katalognummer	Uppfyller	Yta	Typ	Fungerar med	Snabbleverans
21630-438	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-439	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-104	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-107	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-105	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-108	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-106	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej
21630-109	IEC 61587-1, IEC 61587-3	Pulverlackerad	Ståldörr	Varistar CP	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

24U - 33U IP20 doors have 2 hinges, 38U - 52U IP20 doors have 3 hinges to ensure robust IP20 closing structures for taller cabinets

Please order lever handle 24630003 and the DIN lock separately if you want to replace the 1333 DIN lock lever handle

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE