

Varistar CP Steel Door, Plain With Multi-Point Locking, Shortened



IP55 Steel Door with lever handle and up to 4-Point locking (>2000mm).

DESIGN

Height of connection plate 400 mm

Connection plate can be assembled on top or bottom

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with up to 4-point locking

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåpdörr

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg
21630-372	38U	1800mm	600mm	IP55	1	
21630-373	38U	1800mm	800mm	IP55	1	
21630-374	42U	2000mm	600mm	IP55	1	
21630-375	42U	2000mm	800mm	IP55	1	

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Kapslingsklass	Antal i förpackningen	Färg
21630-376	47U	2200mm	600mm	IP55	1	
21630-377	47U	2200mm	800mm	IP55	1	
21630-711	38U	1800mm	600mm	IP55	1	Svartgrå
21630-712	38U	1800mm	800mm	IP55	1	Svartgrå
21630-713	42U	2000mm	600mm	IP55	1	Svartgrå
21630-714	42U	2000mm	800mm	IP55	1	Svartgrå
21630-715	47U	2200mm	600mm	IP55	1	Svartgrå
21630-716	47U	2200mm	800mm	IP55	1	Svartgrå

Table 2/2

Katalognummer	Färgkod	Yta	Låstyp	Material	Snabbleverans
21630-372		Pulverlackerad	3-punktslås	Stål, Stainless Stål	Nej
21630-373		Pulverlackerad	3-punktslås	Stål, Stainless Stål	Nej
21630-374		Pulverlackerad	4-punktslås	Stål, Stainless Stål	Nej
21630-375		Pulverlackerad	4-punktslås	Stål, Stainless Stål	Nej
21630-376		Pulverlackerad	4-punktslås	Stål, Stainless Stål	Nej
21630-377		Pulverlackerad	4-punktslås	Stål, Stainless Stål	Nej
21630-711	RAL 7021	Pulverlackerad	3-punktslås	Stål	Nej
21630-712	RAL 7021	Pulverlackerad	3-punktslås	Stål	Nej
21630-713	RAL 7021	Pulverlackerad	4-punktslås	Stål	Nej

Katalognummer	Färgkod	Yta	Låstyp	Material	Snabbleverans
21630-714	RAL 7021	Pulverlackerad	4-punktslås	Stål	Nej
21630-715	RAL 7021	Pulverlackerad	4-punktslås	Stål	Nej
21630-716	RAL 7021	Pulverlackerad	4-punktslås	Stål	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE