

Varistar CP Steel Door, Plain, Multi-Point Locking

EMC and IP55 Steel Door with lever handle and 4-Point locking.

DESIGN

Lever handle with push button

Opening angle 180°

Steel door with 4-point locking for EMC applications

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Skåpdörr
Kapslingsklass: IP55
Material: Rostfritt stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Yta	Låstyp
21630-521	24U	1200mm	600mm	1	Pulverlackerad	3-punktslås
21630-522	24U	1200mm	800mm	1	Pulverlackerad	3-punktslås
21630-523	29U	1400mm	600mm	1	Pulverlackerad	3-punktslås
21630-524	29U	1400mm	800mm	1	Pulverlackerad	3-punktslås
21630-525	33U	1600mm	600mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-526	33U	1600mm	800mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-527	38U	1800mm	600mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås

Katalognummer	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Antal i förpackningen	Yta	Låstyp
21630-528	38U	1800mm	800mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-529	42U	2000mm	600mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-530	42U	2000mm	800mm	1	Pulverlackerad	4-punktslås
21630-531	47U	2200mm	600mm	1	Pulverlackerad	5-punktslås
21630-532	47U	2200mm	800mm	1	Pulverlackerad	5-punktslås

Table 2/2

Katalognummer	Snabbleverans
21630-521	Nej
21630-522	Nej
21630-523	Nej
21630-524	Nej
21630-525	Nej
21630-526	Nej
21630-527	Nej
21630-528	Nej
21630-529	Nej
21630-530	Nej
21630-531	Nej
21630-532	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE