


Varistar CP svängram för 600 mm bredd



Svängramen 19? Möjliggör installation av underställ samtidigt som kabeldragning baktill är tillgänglig.

Varistar CP svängram levereras med 150 KG lastkapacitet, 120 graders rörelse och flexibel vridpunkt.

DESIGN

För montering i full höjd eller delvis höjd

Vridpunkten kan väljas åt höger eller vänster

Rymmer 19-tums chassi och 19-tums underrack (maximalt djup 200 mm)

120 graders gångjärn, fyrkantiga lås inklusive 2 nycklar

Lastkapacitet 150 kg

SPECIFIKATIONER

Bredd: 600mm
Produkttyp: Skåp-/rackram
Material: Stål

Table 1/2

Katalognummer	Rackhöjd	Förpackningskvantitet	Färg	Färgkod	Slutför	Höjd
21630-668	24U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad	1200mm
21630-678	47U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad	2200mm
21630-676	42U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad	2000mm
21630-674	38U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad	1800mm
21630-672	33U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad	1600mm
21630-670	29U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad	1400mm

Table 2/2

Katalognummer	Skyddsklass	Snabbleverans
21630-668	IP20	Nej
21630-678	IP20	Nej
21630-676	IP20	Nej
21630-674	IP20	Nej
21630-672	IP20	Nej
21630-670	IP20	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Med hjälp av djupbalkar kan 19-tums svängramar monteras direkt på skåpstommen eller i djupinställbara steg om 50 mm.

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE