

Varistar CP svängram för 800 mm bredd



Svängramen 19? Möjliggör installation av underställ samtidigt som kabeldragning baktill är tillgänglig.

Varistar CP svängram levereras med 150 KG lastkapacitet, 120 / 160 graders rörelse och flexibel vridpunkt.

DESIGN

För montering i full höjd eller delvis höjd

Vridpunkten kan väljas åt höger eller vänster

Rymmer 19-tums chassi och 19-tums underrack

120/160-graders gångjärn, fyrkantiga lås inklusive 2 nycklar

Lastkapacitet 150 kg

Användbar höjd inom svängramen är 4U mindre än ramhöjden som svängramen är fäst vid.

SPECIFIKATIONER

Bredd: 800mm
Produkttyp: Skåp-/rackram
Material: Stål

Table 1/2

Katalognumme r	Vinkel	Rackhöjd	Förpackningsk vantitet	Färg	Färgkod	Slutför
21630-669	120° min	24U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-671	120° min	29U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-673	120° min	33U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-675	120° min	38U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-677	120° min	42U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-679	120° min	47U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-680	160° min	24U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-681	160° min	29U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-682	160° min	33U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-683	160° min	38U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-684	160° min	42U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad
21630-685	160° min	47U	1	Svart grå	RAL 7021	Pulverlackerad

Table 2/2

Katalognummer	Höjd	Skyddsklass	Snabbleverans
21630-669	1200mm	IP20	Nej

Katalognummer	Höjd	Skyddsklass	Snabbleverans
21630-671	1400mm	IP20	Nej
21630-673	1600mm	IP20	Nej
21630-675	1800mm	IP20	Nej
21630-677	2000mm	IP20	Nej
21630-679	2200mm	IP20	Nej
21630-680	1200mm	IP20	Nej
21630-681	1400mm	IP20	Nej
21630-682	1600mm	IP20	Nej
21630-683	1800mm	IP20	Nej
21630-684	2000mm	IP20	Nej
21630-685	2200mm	IP20	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Med hjälp av djupbalkar kan 19-tums svängramar monteras direkt på skåpstommen eller i djupinställbara steg om 50 mm.

Köp jordningssatsen separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE