

# Varistar CP Telescopic Tip-Over Protection

Telescopic Tip-Over Protection for ballance protection with 150Kg at full extension and lateral and rear cable management possibilities.



## DESIGN

Telescopic Tip-Over Protection with max. 150 kg at full extension

Lateral and rear cable entry possible

## SPECIFIKATIONER

**Produkttyp:** Skåp/rackbas

**Material:** Stål

Table 1/2

| Katalognummer | Höjd  | Bredd | Djup   | Antal i förpackningen | Färg     | Färgkod  |
|---------------|-------|-------|--------|-----------------------|----------|----------|
| 24630-085     | 100mm | 600mm | 900mm  | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-087     | 200mm | 600mm | 900mm  | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-044     | 100mm | 600mm | 1000mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-050     | 200mm | 600mm | 1000mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-045     | 100mm | 600mm | 1100mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-051     | 200mm | 600mm | 1100mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |

| Katalognummer | Höjd  | Bredd | Djup   | Antal i förpackningen | Färg     | Färgkod  |
|---------------|-------|-------|--------|-----------------------|----------|----------|
| 24630-046     | 100mm | 600mm | 1200mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-052     | 200mm | 600mm | 1200mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-086     | 100mm | 800mm | 900mm  | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-088     | 200mm | 800mm | 900mm  | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-047     | 100mm | 800mm | 1000mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-053     | 200mm | 800mm | 1000mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-048     | 100mm | 800mm | 1100mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-054     | 200mm | 800mm | 1100mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-049     | 100mm | 800mm | 1200mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |
| 24630-055     | 200mm | 800mm | 1200mm | 1                     | Svartgrå | RAL 7021 |

Table 2/2

| Katalognummer | Yta            | Typ       | Snabbleverans |
|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 24630-085     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-087     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-044     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-050     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-045     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-051     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-046     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |

| Katalognummer | Yta            | Typ       | Snabbleverans |
|---------------|----------------|-----------|---------------|
| 24630-052     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-086     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-088     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-047     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-053     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-048     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-054     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-049     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |
| 24630-055     | Pulverlackerad | Vältskydd | Nej           |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Only for use in conjunction with plinth or mobile plinth.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

#### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)

#### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](https://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**