

Varistar CP Top Cover With Fan Tray



Varistar Fan Top Cover with 3 Fans, expandable to 6 fans.

DESIGN

6 axial fans fitted

Schuko/IEC 60320 C12 plug

6 power saving axial fans fitted

Wide range power input 90-260 VAC

Speed control with 2 T° sensors

Alarm over T° and fan fail (Display panel at front & relay outputs)

Remote control over Modbus RTU or Guardian

SPECIFIKATIONER

Produkttyp: Fläkt

Material: Stål

Table 1/3

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Spänning, DC	Luftflöde	Bullernivå
21630-777	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-778	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-783	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-784	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-785	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-786	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-779	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-780	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-781	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-782	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-787	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-788	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-790	600mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-791	600mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-792	600mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-793	600mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Katalognummer	Bredd	Djup	Antal i förpackningen	Spänning, DC	Luftflöde	Bullernivå
21630-794	600mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-795	600mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-796	800mm	600mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-797	800mm	800mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-798	800mm	900mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-799	800mm	1000mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-800	800mm	1100mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)
21630-801	800mm	1200mm	1	24V	171m³/h	42.5dB(A)

Table 2/3

Katalognummer	Max. statiskt tryck	Färg	Färgkod	Uppfyller	Yta	Kapslingsklass
21630-777	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-778	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-783	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-784	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-785	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-786	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-779	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-780	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20

Katalognummer	Max. statistiskt tryck	Färg	Färgkod	Uppfyller	Yta	Kapslingsklass
21630-781	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-782	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	
21630-787	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-788	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-790	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-791	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-792	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-793	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-794	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-795	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-796	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-797	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-798	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-799	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-800	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20
21630-801	68.1Pa	Svartgrå	RAL 7021	IEC 61587-1	Pulverlackerad	IP20

Table 3/3

Katalognummer	Typ	Fungerar med	Snabbleverans
21630-777	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej

Katalognummer	Typ	Fungerar med	Snabbleverans
21630-778	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-783	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-784	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-785	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-786	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-779	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-780	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-781	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-782	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-787	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-788	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-790	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-791	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-792	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-793	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-794	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-795	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-796	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej

Katalognummer	Typ	Fungerar med	Snabbleverans
21630-797	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-798	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-799	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-800	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej
21630-801	Övre kåpa med fläktar	Varistar CP	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Please purchase the grounding kit separately.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE