

Varistar serverskåp, RAL 9003, sida vid sida



Serverrack för höga krav på statisk belastning, helt monterat och jordat inklusive side by side-kit pulverlackerade i vitt.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Statisk lastkapacitet upp till 1600 kg

Kapslingsklass IP 20

Installation av olika servrar möjlig

Serverskåp med perforerade dörrar, luftflöde 78 %

RAL 9003 (vit)

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Typ	Rammaterial	Beklädnadsmaterial	Ramfärg	Ramens färgkod	Beklädnad färg
12130-275	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-276	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-285	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit

Katalognummer	Typ	Rammaterial	Beklädnadsmaterial	Ramfärg	Ramens färgkod	Beklädnad färg
12130-286	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-279	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-280	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-289	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-290	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-283	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-284	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-293	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit
12130-294	Sida vid sida	Stål	Stål	Signalvit	RAL 9003	Signalvit

Table 2/3

Katalognummer	Färgkod för beklädnad	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup	Statisk belastning
12130-275	RAL 9003	42U	2000mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-276	RAL 9003	42U	2000mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-285	RAL 9003	42U	2000mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-286	RAL 9003	42U	2000mm	800mm	1200mm	1600kg
12130-279	RAL 9003	47U	2200mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-280	RAL 9003	47U	2200mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-289	RAL 9003	47U	2200mm	600mm	1200mm	1600kg

Katalognummer	Färgkod för beklädnad	Rackhöjd	Höjd	Bredd	Djup	Statisk belastning
12130-290	RAL 9003	47U	2200mm	800mm	1200mm	1600kg
12130-283	RAL 9003	52U	2450mm	600mm	1000mm	1600kg
12130-284	RAL 9003	52U	2450mm	800mm	1000mm	1600kg
12130-293	RAL 9003	52U	2450mm	600mm	1200mm	1600kg
12130-294	RAL 9003	52U	2450mm	800mm	1200mm	1600kg

Table 3/3

Katalognummer	Snabbleverans
12130-275	Nej
12130-276	Nej
12130-285	Nej
12130-286	Nej
12130-279	Nej
12130-280	Nej
12130-289	Nej
12130-290	Nej
12130-283	Nej
12130-284	Nej
12130-293	Nej
12130-294	Nej

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE