


VMEbus ADC/MDC J1 bakplan



nVent SCHROFFS VMEbus-bakplan har enastående högfrekvent brusdämpning och mycket höga MTBF-värden tack vare keramiska kondensatorer och SMD-tillverkningsteknik.

DESIGN

I enlighet med ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard

3 U med J1-plan

Anslutning eller isolering mellan digital GND och chassijord kan ändras med skruv

Terminering aktiv/passiv, omkopplingsbar via byglar; passiv terminering förinställd

Automatisk kedjekoppling (ADC)

Matningsspänningar som tillhandahålls via strömbuggar (ring tag M4) eller faston

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Systemplats	Spårbredd
23001-103	Bakplan	3	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP
23001-104	Bakplan	4	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP
23001-105	Bakplan	5	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP
23001-106	Bakplan	6	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP
23001-110	Bakplan	10	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Systemplats	Spårbredd
23001-112	Bakplan	12	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP
23001-113	Bakplan	13	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP
23001-120	Bakplan	20	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP
23001-121	Bakplan	21	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP
23001-109	Bakplan	9	3U	VMEbus, J1, med ADC	Spår 1 vänster	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
23001-103	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej
23001-104	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej
23001-105	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej
23001-106	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej
23001-110	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej
23001-112	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej
23001-113	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej
23001-120	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej
23001-121	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej

Katalognummer	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
23001-109	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra konfigurationer finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE