

VMEbus J1 bakplan



nVent SCHROFFS VMEbus-bakplan har enastående högfrekvent brusdämpning och mycket höga MTBF-värden tack vare keramiska kondensatorer och SMD-tillverkningsteknik.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard

3 U med J1-plan

Anslutning eller isolering mellan digital GND och chassijord kan ändras med skruv

Terminering aktiv/passiv, omkopplingsbar via byglar; passiv terminering förinställd

Elektronisk automatisk kedjekoppling (EDC)

Matningsspänningar som tillhandahålls via strömbuggar (ring tag M4) eller faston

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Systemplats	Spårbredd
23001-001	Bakplan	1	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-002	Bakplan	2	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Systemplats	Spårbredd
23001-003	Bakplan	3	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-004	Bakplan	4	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-005	Bakplan	5	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-006	Bakplan	6	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-007	Bakplan	7	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-008	Bakplan	8	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-010	Bakplan	10	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-009	Bakplan	9	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-012	Bakplan	12	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-015	Bakplan	15	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-017	Bakplan	17	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-018	Bakplan	18	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-020	Bakplan	20	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP
23001-021	Bakplan	21	3U	VMEbus, J1, med EDC	Spår 1 vänster	4HP

Table 2/3

Katalognummer	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet
23001-001	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm		128.5mm	20.2mm	1
23001-002	DIN 41612, C96	Fastons 6,3 x 0,8 mm	MicroMatch, 8-polig	128.5mm	39.1mm	1

Katalognummer	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Anslutningstyp för verktyg	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet
23001-003	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	59.7mm	1
23001-004	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	79.8mm	1
23001-005	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	100.2mm	1
23001-006	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	120.5mm	1
23001-007	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	140.8mm	1
23001-008	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	161.1mm	1
23001-010	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	199.2mm	1
23001-009	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	181.4mm	1
23001-012	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	SMCQ, 12-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	242.4mm	1
23001-015	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	303.4mm	1
23001-017	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	341.4mm	1
23001-018	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	364.3mm	1
23001-020	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	405mm	1
23001-021	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	MicroMatch, 8-polig, 5-polig kontakt	128.5mm	425.3mm	1

Table 3/3

Katalognummer	Snabbleverans
23001-001	Nej
23001-002	Nej
23001-003	Nej
23001-004	Nej
23001-005	Nej
23001-006	Nej
23001-007	Nej
23001-008	Nej
23001-010	Nej
23001-009	Nej
23001-012	Nej
23001-015	Nej
23001-017	Nej
23001-018	Nej
23001-020	Nej
23001-021	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra konfigurationer finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab
Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE