

VMEbus J2 bakplan



nVent SCHROFFS VMEbus-bakplan har enastående högfrekvent brusdämpning och mycket höga MTBF-värden tack vare keramiska kondensatorer och SMD-tillverkningsteknik.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

I enlighet med ANSI/VITA 1-1994 VME64 standard

3 U med J2-plan

Anslutning eller isolering mellan digital GND och chassijord kan ändras med skruv

Passiv uppsägning

Matningsspänningar kan tillhandahållas via powerbugs (ring tag M4) eller FASTON

Flera bakplan kan placeras sida vid sida utan förlust av platsutrymme

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Systemplats	Spårbredd
23001-032	Bakplan	2	3U	VMEbus, J2	Spår 1 vänster	4HP
23001-033	Bakplan	3	3U	VMEbus, J2	Spår 1 vänster	4HP

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Rackhöjd	Typ av bakplan	Systemplats	Spårbredd
23001-034	Bakplan	4	3U	VMEbus, J2	Spår 1 vänster	4HP
23001-035	Bakplan	5	3U	VMEbus, J2	Spår 1 vänster	4HP
23001-036	Bakplan	6	3U	VMEbus, J2	Spår 1 vänster	4HP
23001-040	Bakplan	10	3U	VMEbus, J2	Spår 1 vänster	4HP
23001-046	Bakplan	16	3U	VMEbus, J2	Spår 1 vänster	4HP
23001-051	Bakplan	21	3U	VMEbus, J2	Spår 1 vänster	4HP

Table 2/2

Katalognummer	Anslutningstyp	Typ av strömkontakt	Höjd	Bredd	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
23001-032	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	128.5mm	40.4mm	1	Nej
23001-033	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	128.5mm	59.7mm	1	Nej
23001-034	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	128.5mm	79.8mm	1	Nej
23001-035	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	128.5mm	100.2mm	1	Nej
23001-036	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	128.5mm	120.5mm	1	Nej
23001-040	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	128.5mm	199.2mm	1	Nej
23001-046	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	128.5mm	321.3mm	1	Nej
23001-051	DIN 41612, C96	Strömbuggar för M4-kabelskor	128.5mm	425.3mm	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Andra konfigurationer finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE