

VPX-system, stationär dator, 4 U, 5 platser, pluggbart nätaggregat



TVPX bordsväska för 5 VPX-kort 3 U, 160 mm. Med eller utan bakre i/O-alternativ matas strömmen till systemet av en pluggbar öppen ram-strömförsörjning.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Bakplan överensstämmer med VITA 46 andra VPX-bakplan på begäran System i enlighet med IEC 60297-3-101, -102, -103; IEEE 1101.1, 1101.10/11; bakplan i enlighet med VITA 1.1-1994

Strömförsörjningsenhet som kan anslutas, 300 W, 3 U, 8 HP (ytterligare strömförsörjningsenhet som tillval)

VPX-bakplan, i enlighet med VITA 46, 5 fack, 3 U, 0,8 tums delning, full mesh-topologi

Värmeavledning via 2 radialfläktar , kylning framifrån och bak

SPECIFIKATIONER

Table 1/3

Katalognummer	Produkttyp	Antal slots	Typ	Typ av bakplan	Dataöverföring	Ström per kortplats
20836-447	Systemet	5	Skrivbord	VPX Full Mesh	10 GbE	30W
20836-444	Systemet	5	Skrivbord	VPX Full Mesh	10 GbE	30W

Table 2/3

Katalognummer	Inspänning AC	Luftflödesriktning	Rackhöjd	Typ av strömförsörjning	Strömförsörjning ingår	Bakre i/O
20836-447	100 – 240V	Fram till bak	4U	(1) pluggbar strömförsörjning	Ja	Ja
20836-444	100 – 240V	Fram till bak	4U	(1) pluggbar strömförsörjning	Ja	Nej

Table 3/3

Katalognummer	Överensstämmer med.	Djup	Höjd	Förpackningskvantitet	Snabbleverans
20836-447	ANSI/VITA 46.0-2019	275mm	177mm	1	Nej
20836-444	ANSI/VITA 46.0-2019	275mm	177mm	1	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplikering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE