


Z-skena för kontaktdon, en 60603-2, din 41612

Z-skena för kontaktdon enligt en 60603-2 (din 41612).



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Aluminiumprofil, anodiserad

Z-skenorna är fastbultade på understället för kontaktmontering (bakre horisontell skena typ ST, gängad insats införd, isoleringsremsa)

För kontaktdon enligt en 60603-2 (din 41612)

SPECIFIKATIONER

Material:	Aluminium
Slutför:	Anodiserad
Fungerar med.:	Underrack; Fall
Produktfamilj:	EuropacPRO; RatiopacPRO; RatiopacPRO AIR; CompacPRO; PropacPRO
Produkttyp:	Z-skena

Table 1/1

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Längd	Snabbleverans
30822-025	20HP	1	101.6mm	Nej

Katalognummer	Rackbredd	Förpackningskvantitet	Längd	Snabbleverans
30822-045	40HP	1	203.2mm	Nej

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

För att fästa z-skenan på den horisontella skenan krävs både en gängad insats och Torx-skruv, beställ dessa separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations
+1.763.422.2661
Chat with us:
nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany
+49.7082.794.0
Betschdorf, France
+33.3.88.90.64.90
Warsaw, Poland
+48.22.209.98.35
Assago, Italy
+39.02.932.7141
Chat with us:
nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China
+86.21.2412.6943
Qingdao, China
+86.532.8771.6101
Singapore
+65.6768.5800
Shin-Yokohama, Japan
+81.45.476.0271
Chat with us:
nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates
+971.4.378.1700
Bangalore, India
+91.80.6715.2001
Istanbul, Turkey
+90.216.250.7374
Chat with us:
nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE