

112 Loop Hanger with Flared Edges



认证



功能

For steel and CPVC pipe

Flared edges help to protect plastic pipe

An integral fold-over washer (pipe sizes 2 1/2" to 8")

技术参数

完成: 电镀锌

材料: 钢

Table 1/2

物料号	订货号	NB/DN	外径 (OD)	杆尺寸 (RS)	A	B
112M0050EG	297860	15	21.3 mm	M10	70.7 mm	29.2 mm
112M0100EG	297880	25	26.9 mm	M10	83.8 mm	36.2 mm


物料号	订货号	NB/DN	外径 (OD)	杆尺寸 (RS)	A	B
112M0125EG	297890	32	42.4 mm	M10	92.1 mm	40.2 mm
112M0150EG	297900	40	48.3 mm	M10	98.2 mm	43.2 mm
112M0200EG	297910	50	60.3 mm	M10	110.2 mm	49.2 mm
112M0075EG	297870	20	26.9 mm	M10	76.4 mm	32.2 mm
112M0250EG	297920	65	76.1 mm	M10	138.2 mm	70.2 mm
112M0300EG	297930	80	88.9 mm	M10	154.1 mm	78.2 mm
112M0400EG	297940	100	114.3 mm	M10	193.8 mm	105.2 mm
112M0600EG	297960	150	165 mm	M12	262.7 mm	138.9 mm
112M0500EG	297950	125	141 mm	M12	236.2 mm	125.9 mm
112M0800EG	297970	200	219.1 mm	M12	337.6 mm	187.9 mm

Table 2/2

物料号	订货号	C	静态负载	认证
112M0050EG	297860	26.2 mm	1330N	UL, cUL
112M0100EG	297880	27.1 mm	1330N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
112M0125EG	297890	26.7 mm	1330N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
112M0150EG	297900	26.7 mm	1330N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL

物料号	订货号	C	静态负载	认证
112M0200EG	297910	26.7 mm	1330N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
112M0075EG	297870	26.5 mm	1330N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
112M0250EG	297920	41.3 mm	2340N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
112M0300EG	297930	41.4 mm	2340N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
112M0400EG	297940	55.7 mm	2890N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
112M0600EG	297960	64.9 mm	4450N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
112M0500EG	297950	65.4 mm	2890N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL
112M0800EG	297970	88.5 mm	6000N	UL, FM Approved, Pipe Hanger Components, cUL

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
， 按 1 转客户服务
， 按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

