

Cable Spool



认证



功能

Cut to length as needed

Pre-stretched restraint cable

Certified chemically compatible with CPVC piping systems

Meets CEN/TS 17551:2021 requirements for Seismic Sway Bracing

技术参数

材料: 钢

Table 1/2

物料号	订货号	完成	支架尺寸	直径	电缆长度	UL 认证负载
CSB12CBL	402190	预镀锌, Painted	#12	2.4 mm	76.2m	1859N

物料号	订货号	完成	支架尺寸	直径	电缆长度	UL 认证负载
CSB18CBL	402191	预镀锌, Painted	#18	3.2 mm	76.2m	3434N
CSB36CBL	402192	预镀锌, Painted	#36	4.8 mm	76.2m	8490N

Table 2/2		
物料号	订货号	颜色
CSB12CBL	402190	红色
CSB18CBL	402191	白色
CSB36CBL	402192	蓝色

其他产品详情

Cable is powder coated.

FBC™ System Compatible indicates that this product has been tested, and is monitored on an ongoing basis, to assure its chemical compatibility with FlowGuard Gold®, BlazeMaster® and Corzan® piping systems and products made with TempRite® Technology.” “The FBC System Compatible Logo, FBC™, FlowGuard Gold®, BlazeMaster®, Corzan®, and TempRite® are trademarks of Lubrizol Advanced Materials, Inc. or its affiliates.

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

