

Heavy Duty Pipe Clamp Fire/Sprinkler EG

76-81mm 2 1/2" Pipe DN65 M10 M12 Rod

物料号

HDN081



认证



功能

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners

产品属性

订货号: 577011

包含螺母: 是

材料: 钢

完成: 电镀锌

外径 (OD): 76 - 81 mm

管道尺寸: 2 1/2"

NB/DN: 65

杆尺寸 (RS): M10;M12

宽度 (W): 30 mm

厚度 (T): 3 mm


螺钉直径 (Sc): 8 mm

螺钉直径 (公制) (Sc): M8

螺钉长度 (L): 40mm

静态负载: 3500N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221

，按 1 转客户服务

，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰:

+31 800-0200135

法国:

+33 800 901 793

欧洲

德国:

800 1890272

其他国家/地区:

+31 13 5835404

亚太地区

上海:

+ 86 21 2412 1618/19

悉尼:

+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE

