

# HD NI Heavy Duty Pipe Clamp, Fire/Sprinkler, EG, 207–216 mm OD, M12, M16 Rod

## 物料号

**HDN216**



## 认证



## 功能

Fillet welded connector nut has flats to accommodate spanners

## 产品属性

订货号: 577027

包含螺母: 是


材料: 钢

完成: 电镀锌

外径 (OD): 207 - 216 mm

|                    |
|--------------------|
| 杆尺寸 (RS): M12;M16  |
| 宽度 (W): 40 mm      |
| 厚度 (T): 4 mm       |
| 螺钉直径 (Sc): 10 mm   |
| 螺钉直径（公制） (Sc): M10 |
| 螺钉长度 (L): 40mm     |
| 静态负载: 8500N        |

## 图



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

| 北美              | 欧洲              | 欧洲             | 亚太地区                 |
|-----------------|-----------------|----------------|----------------------|
| +1.800.753.9221 | 荷兰：             | 德国：            | 上海：                  |
| ，按 1 转客户服务      | +31 800-0200135 | 800 1890272    | + 86 21 2412 1618/19 |
| ，按 2 转技术支持      | 法国：             | 其他国家/地区：       | 悉尼：                  |
|                 | +33 800 901 793 | +31 13 5835404 | +61 2 9751 8500      |



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

