

INC8 Internal Strut Beam Clamp



认证



功能

Mounts strut within beams

技术参数

Table 1/2

物料号	订货号	材料	完成	支柱类型	A	螺钉直径 (Sc)
INC8	336290	弹簧钢	nVent CADDY 铠装	A (41 x 41 mm), C (21 x 41 mm)	13 mm	8


Table 2/2

物料号	订货号	螺钉长度 (L)	扭矩 (TQ)	静态负载
INC8	336290	25mm	6 N • m	450N

其他产品详情

Strut channel must be cut 3/4" (20mm) shorter than the inner distance between the two beam flanges in order to accomodate the clamps.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美	欧洲	欧洲	亚太地区
+1.800.753.9221	荷兰：	德国：	上海：
，按 1 转客户服务	+31 800-0200135	800 1890272	+ 86 21 2412 1618/19
，按 2 转技术支持	法国：	其他国家/地区：	悉尼：
	+33 800 901 793	+31 13 5835404	+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

