

Strut Beam Clip



功能

Beam Clip for clamping the open side of strut to a beam

Suitable for all strut channels

Requires installation in pairs

Structural attachment to beams to support nVent CADDY Eristrut

FM® Specification Tested

技术参数

Table 1/2


物料号	订货号	材料	完成	法兰厚度 (FT)	孔尺寸 (HS)	长度 (L)
ZT605HD	313260	钢	热浸镀锌	16 mm Max	13 mm	49mm

Table 2/2

物料号	订货号	厚度 (T)	宽度 (W)	静态负载	包含螺钉
ZT605HD	313260	6 mm	40 mm	2040N	是

其他产品详情

Indicated loads are based on installation with 1/2" (M12) hardware and strut channel type A.



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

