

USC Universal Strut Clamp for Pipe/Conduit



功能

Consists of two clamps, nut and bolt

Fits into open side of strut channel

Conforms with Manufacturers Standardization Society (MSS) SP-58 (Type 59)

技术参数

完成: 电镀锌

材料: 钢


Table 1/1

物料号	订货号	外径 (OD)	NB/DN	宽度 (W)	厚度 (T)	静态负载
USC017EG	712033	16.5 - 17.8 mm	10	32 mm	1.5 mm	2000N
USC020EG	712040	17.9 - 20 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC013EG	712020	12.7 - 13.7 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC026EG	712065	25.4 - 26.9 mm	20	32 mm	1.5 mm	2000N
USC022EG	712050	21.5 - 22.2 mm		32 mm	1.5 mm	2000N

物料号	订货号	外径 (OD)	NB/DN	宽度 (W)	厚度 (T)	静态负载
USC031EG	712080	29.5 - 32 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC028EG	712070	27.9 - 28.9 mm		32 mm	1.5 mm	2000N
USC036EG	712090	33.7 - 38.1 mm	25	32 mm	2 mm	2670N
USC042EG	712105	41.3 - 42.4 mm	32	32 mm	2 mm	2670N
USC046EG	712110	43 - 45 mm		32 mm	2 mm	2670N
USC048EG	712115	47.6 - 50 mm	40	32 mm	2 mm	2670N
USC053EG	712120	50.3 - 53.7 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC054EG	712125	54 - 55 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC058EG	712130	55.8 - 57.2 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC060EG	712035	59.5 - 62.2 mm	50	32 mm	2.5 mm	3780N
USC063EG	712140	62.3 - 64.5 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC068EG	712150	66 - 69 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC073EG	712160	69.9 - 73 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC076EG	712165	75.3 - 76.2 mm	65	32 mm	2.5 mm	3780N
USC080EG	712170	77.2 - 82.6 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC086EG	712180	84.0 - 88.9 mm	80	32 mm	2.5 mm	3780N
USC101EG	712200	98.4 - 102.6 mm	90	32 mm	2.5 mm	3780N

物料号	订货号	外径 (OD)	NB/DN	宽度 (W)	厚度 (T)	静态负载
USC113EG	712220	111.1 - 115.3 mm	100	32 mm	2.5 mm	3780N
USC121EG	712230	117.5 - 123.8 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC129EG	712240	127.0 - 130.2 mm		32 mm	2.5 mm	3780N
USC143EG	712260	139.7 - 146.1 mm	125	32 mm	3 mm	4000N
USC159EG	712280	155.6 - 162 mm		32 mm	3 mm	4000N
USC168EG	712290	165.1 - 171.5 mm	150	32 mm	3 mm	4000N
USC218EG	712340	215.9 - 219.1 mm	200	32 mm	3 mm	4000N

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

