

1 孔接线片

Data Solutions



功能

为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面

电解级铜

仅与 nVent ERICO Cadweld 型 LA 连接一起使用

技术参数

材料: 铜

类型: NEMA®

完成: 镀锡

Table 1/1


物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	孔尺寸 (HS)	等效导体尺寸
B101AA	31.75mm	12.7mm	1.57mm	7.9mm	7.14mm	20mm ²
B101CE	49.28mm	25.4mm	3.18mm	12.7mm	11.11mm	80.63mm ²
B101CE002	49.28mm	25.4mm	3.18mm	19.1mm	17.46mm	80.63mm ²

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	孔尺寸 (HS)	等效导体尺寸
B101QQ	49.3mm	25.4mm	3.17mm	12mm	10.5mm	81mm ²
B101DE	49.28mm	25.4mm	4.76mm	14.3mm	14.29mm	120.94mm ²
B101EE	55.63mm	25.4mm	6.35mm	15.9mm	14.29mm	161.26mm ²
B101EG	63.5mm	38.1mm	6.35mm	19.1mm	17.46mm	241.89mm ²
PBB101EG	63.5mm	38.1mm	6.35mm	19.1mm	17.46mm	241.89mm ²
B101GG	69.85mm	38.1mm	9.53mm	19.1mm	17.46mm	362.83mm ²
B101GH	85.85mm	50.8mm	9.53mm	25.4mm	17.46mm	483.77mm ²
PBB101GH	85.85mm	50.8mm	9.53mm	25.4mm	17.46mm	483.77mm ²
B101JH	85.85mm	50.8mm	12.7mm	25.4mm	14.29mm	645.03mm ²
B103JH001	76.2mm	50.8mm	12.7mm	31.8mm	17.46mm	645.03mm ²
B103JH010	101.6mm	50.8mm	12.7mm	34.9mm	15.88mm	645.03mm ²

其他产品详情

有关未列出的尺寸，请联系我们。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE