

19" 设备架, 深度可调

Data Solutions

SCHROFF 19" 层板的承载能力为 10 Kg, 有助于机架管理人员将关键设备放在机柜内。



认证



功能

深度可调, 以 25 mm为网格增量, 前向突出至少 26 mm

安装高度 2 U

静态承载能力 15 千克

技术参数

产品类型: 货架

材料: 钢

Table 1/2

物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成
20118-786	430mm	250mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

物料号	宽度	深度	包装数量	颜色	颜色代码	完成
20118-791	430mm	400mm	1	浅灰色	RAL 7035	粉末涂层
20118-790	430mm	300mm	1	浅灰色	RAL 7035	粉末涂层
20118-789	430mm	250mm	1	浅灰色	RAL 7035	粉末涂层
20118-788	430mm	400mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层
20118-787	430mm	300mm	1	暗灰色	RAL 7021	粉末涂层

Table 2/2	
物料号	类型
20118-786	设备机架
20118-791	设备机架
20118-790	设备机架
20118-789	设备机架
20118-788	设备机架
20118-787	设备机架

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE