

19 英寸前面板

Data Solutions

前面板为阳极氧化铝材质。



认证



功能

铝，厚度 4 或 3 毫米，阳极氧化或涂漆

技术参数

机架宽度: 95HP
材料: 铝
附件类型: 前面板
产品类型: 前面板

Table 1/3

物料号	机架高度	深度 (D)	安装	完成	正面表面处理	包装数量
30219-098	1U	3mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1

物料号	机架高度	深度 (D)	安装	完成	正面表面处理	包装数量
30118-948	1U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-299	1U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
40304-074	1U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30219-101	2U	3mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30118-301	2U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-949	2U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
40304-075	2U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30219-104	3U	3mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30118-302	3U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-950	3U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
40304-076	3U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30219-107	4U	3mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30118-303	4U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-951	4U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30219-110	5U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	阳极氧化	1
30118-304	5U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-952	5U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1

物料号	机架高度	深度 (D)	安装	完成	正面表面处理	包装数量
40304-077	4U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30118-305	6U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-306	7U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-307	8U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-308	9U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-309	10U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-953	6U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-954	7U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-955	8U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-956	9U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30118-957	10U	3mm	正面螺钉安装	粉末涂层	涂漆	1
30219-113	6U	3mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30219-137	7U	3mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30219-138	8U	3mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30219-143	9U	3mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
30219-144	10U	3mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
40304-078	5U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1

物料号	机架高度	深度 (D)	安装	完成	正面表面处理	包装数量
40304-079	6U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
40304-080	7U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
40304-081	8U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
40304-082	9U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1
40304-083	10U	4mm	正面螺钉安装	阳极氧化	阳极氧化	1

Table 2/3						
物料号	反面表面处理	边缘处理	颜色代码	EMC 屏蔽	高度 (H)	类型
30219-098	阳极氧化	否		否	43.6mm	19" 前面板
30118-948	涂漆		RAL 7021	否	43.6mm	19" 前面板
30118-299	涂漆		RAL 7035	否	43.6mm	19" 前面板
40304-074	阳极氧化	是		否	43.6mm	19" 前面板
30219-101	阳极氧化	否		否	88.1mm	19" 前面板
30118-301	涂漆		RAL 7035	否	88.1mm	19" 前面板
30118-949	涂漆		RAL 7021	否	88.1mm	19" 前面板
40304-075	阳极氧化	是		否	88.1mm	19" 前面板
30219-104	阳极氧化	否		否	132.5mm	19" 前面板
30118-302	涂漆		RAL 7035	否	132.5mm	19" 前面板

物料号	反面表面处理	边缘处理	颜色代码	EMC 屏蔽	高度 (H)	类型
30118-950	涂漆		RAL 7021	否	132.5mm	19" 前面板
40304-076	阳极氧化	是		否	132.5mm	19" 前面板
30219-107	阳极氧化	否		否	177mm	19" 前面板
30118-303	涂漆		RAL 7035	否	177mm	19" 前面板
30118-951	涂漆		RAL 7021	否	177mm	19" 前面板
30219-110	阳极氧化	否		否	221.4mm	19" 前面板
30118-304	涂漆		RAL 7035	否	221.4mm	19" 前面板
30118-952	涂漆		RAL 7021	否	221.4mm	19" 前面板
40304-077	阳极氧化	是		否	177mm	19" 前面板
30118-305	涂漆		RAL 7035	否	265.9mm	19" 前面板
30118-306	涂漆		RAL 7035	否	310.3mm	19" 前面板
30118-307	涂漆		RAL 7035	否	354.8mm	19" 前面板
30118-308	涂漆		RAL 7035	否	399.2mm	19" 前面板
30118-309	涂漆		RAL 7035	否	443.7mm	19" 前面板
30118-953	涂漆		RAL 7021	否	265.9mm	19" 前面板
30118-954	涂漆		RAL 7021	否	310.3mm	19" 前面板
30118-955	涂漆		RAL 7021	否	354.8mm	19" 前面板

物料号	反面表面处理	边缘处理	颜色代码	EMC 屏蔽	高度 (H)	类型
30118-956	涂漆		RAL 7021	否	399.2mm	19" 前面板
30118-957	涂漆		RAL 7021	否	443.7mm	19" 前面板
30219-113	阳极氧化	否		否	265.9mm	19" 前面板
30219-137	阳极氧化	否		否	310.3mm	19" 前面板
30219-138	阳极氧化	否		否	354.8mm	19" 前面板
30219-143	阳极氧化	否		否	399.2mm	19" 前面板
30219-144	阳极氧化	否		否	443.7mm	19" 前面板
40304-078	阳极氧化	是		否	221.4mm	19" 前面板
40304-079	阳极氧化	是		否	265.9mm	19" 前面板
40304-080	阳极氧化	是		否	310.3mm	19" 前面板
40304-081	阳极氧化	是		否	354.8mm	19" 前面板
40304-082	阳极氧化	是		否	399.2mm	19" 前面板
40304-083	阳极氧化	是		否	443.7mm	19" 前面板

Table 3/3	
物料号	宽度 (W)
30219-098	483mm
30118-948	483mm

物料号	宽度 (W)
30118-299	483mm
40304-074	483mm
30219-101	483mm
30118-301	483mm
30118-949	483mm
40304-075	483mm
30219-104	483mm
30118-302	483mm
30118-950	483mm
40304-076	483mm
30219-107	483mm
30118-303	483mm
30118-951	483mm
30219-110	483mm
30118-304	483mm
30118-952	483mm
40304-077	483mm


物料号	宽度 (W)
30118-305	483mm
30118-306	483mm
30118-307	483mm
30118-308	483mm
30118-309	483mm
30118-953	483mm
30118-954	483mm
30118-955	483mm
30118-956	483mm
30118-957	483mm
30219-113	483mm
30219-137	483mm
30219-138	483mm
30219-143	483mm
30219-144	483mm
40304-078	483mm
40304-079	483mm

物料号	宽度 (W)
40304-080	483mm
40304-081	483mm
40304-082	483mm
40304-083	483mm

其他产品详情

请单独订购 19" 装配套件。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE