

2 孔接线片

Data Solutions



功能

为接地和电源应用提供高效螺栓连接表面

电解级铜

仅与 nVent ERICO Cadweld 型 LA 连接一起使用

技术参数

材料： 铜

类型： NEMA®

完成： 镀锡

Table 1/2

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	B	孔尺寸 (HS)
B102CE	101.6mm	25.4mm	3.18mm	15.9mm	44.45mm	14.29mm
B103CE002	88.9mm	25.4mm	3.18mm	15.9mm	44.45mm	11.11mm
B102DE	101.6mm	25.4mm	4.76mm	15.9mm	44.45mm	14.29mm

物料号	长度 (L)	宽度 (W)	厚度 (T)	A	B	孔尺寸 (HS)
B102EE	104.78mm	25.4mm	6.35mm	15.9mm	44.45mm	14.29mm
B102EG	104.78mm	38.1mm	6.35mm	15.9mm	44.45mm	14.29mm
B102EH	104.78mm	50.8mm	6.35mm	15.9mm	44.45mm	14.29mm
B102EH001	152.4mm	50.8mm	6.35mm	15.9mm	44.45mm	14.29mm
B103EK004	76.2mm	76.2mm	6.35mm	25.4mm	44.45mm	14.29mm
B102GG	120.65mm	38.1mm	9.53mm	15.9mm	44.45mm	14.29mm
B102GH	120.65mm	50.8mm	9.53mm	15.9mm	44.45mm	14.29mm
B102JH	133.35mm	50.8mm	12.7mm	15.9mm	44.45mm	14.29mm


Table 2/2	
物料号	等效导体尺寸
B102CE	80.63mm ²
B103CE002	80.63mm ²
B102DE	120.94mm ²
B102EE	161.26mm ²
B102EG	242mm ²
B102EH	322.51mm ²
B102EH001	322.51mm ²

物料号	等效导体尺寸
B103EK004	483.77mm ²
B102GG	362.83mm ²
B102GH	483.77mm ²
B102JH	645.03mm ²

其他产品详情

有关未列出的尺寸，请联系我们。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE