

Basic PDU, EB0xxx, 230 VAC, 1-PH

Data Solutions

Modular, compact PDU. Ultra-Low Profile Design



功能

Enlogic 基础配电装置可为机柜以及开放框架机架和壁挂式机箱提供电源

输入电压 230 VAC, 1 相

C13 和 C19 插座

1RU 铝制型材

可调节的免工具安装

技术参数

Table 1/6						
物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EB0311	Enlogic	基本型 PDU	插排	(12) C13	12	黑色
EB0322	Enlogic	基本型 PDU	插排	(20) C13, (2) C19	22	黑色
EB0311-A	Enlogic	基本型 PDU	插排	(12) C13	12	黑色
EB0317-A	Enlogic	基本型 PDU	插排	(10) C13, (1) C19	11	黑色
EB0322-A	Enlogic	基本型 PDU	插排	(30) C13, (6) C19	22	黑色
EB0303	Enlogic	基本型 PDU	插排	(6) C19	6	黑色

物料号	产品系列	类型	产品类型	插座类型	插座数量	颜色
EB0321	Enlogic	基本型 PDU	插排	(20) C13	20	黑色
EB0328	Enlogic	基本型 PDU	插排	(24) C13, (6) C19	30	黑色
EB0337	Enlogic	基本型 PDU	插排	(36) C13, (6) C19	42	黑色
EB0332	Enlogic	基本型 PDU	插排	(30) C13, (6) C19	36	黑色
EB0318-A	Enlogic	基本型 PDU	插排	(12) C13, (1) C19	13	黑色
EB0313	Enlogic	基本型 PDU	插排	(12) C13	12	黑色
EB0305	Enlogic	基本型 PDU	插排	(6) C19	6	黑色

Table 2/6						
物料号	断路器	开关插座	断路器数量	额定功率	输入电缆位置	输入电压
EB0311	无断路器	否	0	3.7 kVA	前部供给	200 – 240V
EB0322	无断路器	否	0	3.7 kVA	顶部供给	100 – 240V
EB0311-A	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	0		前部供给	100 – 240V
EB0317-A	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	0		前部供给	100 – 240V
EB0322-A	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	0		前部供给	100 – 240V
EB0303	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2	7.4 kVA	前部供给	200 – 240V
EB0321	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2	7.4 kVA	顶部供给	200 – 240V
EB0328	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2	7.4 kVA	顶部供给	200 – 240V

物料号	断路器	开关插座	断路器数量	额定功率	输入电缆位置	输入电压
EB0337	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2	5 kVA 北美, 7.4 kVA 国际	顶部供给	200 – 240V
EB0332	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	3		顶部供给	200 – 240V
EB0318-A	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2		前部供给	100 – 240V
EB0313	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	2	7.4 kVA	前部供给	200 – 240V
EB0305	16 A, 1 极, Hy-Mag	否	6		前部供给	200 – 240V

Table 3/6						
物料号	相	中断额定值	最大输入功率	标称电压	包含通/断开关	输出电压
EB0311	1 相	5kAIC	3.68 kVA	230V	否	230VAC
EB0322	1 相	5kAIC	3.68 kVA	230V	否	230VAC
EB0311-A	1 相	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0317-A	1 相	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0322-A	1 相	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0303	1 相	5kAIC	7.44 kVA	230V	否	230VAC
EB0321	1 相	5kAIC	7.44 kVA	230V	否	230VAC
EB0328	1 相	5kAIC	7.44 kVA	230V	否	230VAC
EB0337	1 相	5kAIC	7.44 kVA	230V	否	230VAC
EB0332	1 相	5kAIC	11.0 kVA			200 – 240VAC

物料号	相	中断额定值	最大输入功率	标称电压	包含通/断开关	输出电压
EB0318-A	1 相	5kAIC	3.68 kVA			100 – 240VAC
EB0313	1 相	5kAIC	7.44 kVA	230V	否	230VAC
EB0305	1 相	5kAIC	14.4 kVA			200 – 240VAC

Table 4/6						
物料号	电流 (降额电流)	插头类型	机架单元	可拆卸输入电缆	计量类型	材料
EB0311	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	1U	是	无	钢
EB0322	16 A	IEC 60309 316P6 (IP44)	0U	是	无	钢
EB0311-A	16 A	C20	1U	是	无	
EB0317-A	20 A (16 A) 北美, 16 A 国际	C20	0U	是	无	
EB0322-A	20 A (16 A) 北美, 16 A 国际	C20	0U	是	无	
EB0303	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	无	钢
EB0321	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	无	钢
EB0328	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	无	钢
EB0337	30 A (24 A) 北美, 32 A 国际	IEC 60309 332P6 (IP44)	0U	否	无	钢
EB0332	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	0U	否	无	
EB0318-A	16 A	C20	2U	是	无	
EB0313	32 A	IEC 60309 332P6 (IP44)	1U	否	无	钢

物料号	电流（降额电流）	插头类型	机架单元	可拆卸输入电缆	计量类型	材料
EB0305	63 A	IEC 60309 363P6 (IP44)	1U	否	无	

Table 5/6						
物料号	完成	高度	宽度	深度	重量	包装数量
EB0311	粉末涂层	43mm	444mm	41mm	2.25kg	1
EB0322	粉末涂层	817mm	52mm	53mm	3.61kg	1
EB0311-A						1
EB0317-A						1
EB0322-A						1
EB0303	粉末涂层	43mm	444mm	197mm		1
EB0321	粉末涂层	817mm	52mm	53mm	5.61kg	1
EB0328	粉末涂层	1490mm	52mm	53mm	9.5kg	1
EB0337	粉末涂层	1490mm	52mm	53mm	7.21kg	1
EB0332						1
EB0318-A						1
EB0313	粉末涂层	43mm	444mm	197mm	5.21kg	1
EB0305						1

Table 6/6	
物料号	输入电缆长度

EB0311	3m
EB0322	3m
EB0311-A	0m
EB0317-A	0m
EB0322-A	0m
EB0303	3m
EB0321	3m
EB0328	3m
EB0337	3m
EB0332	3m
EB0318-A	0m
EB0313	3m
EB0305	3m

其他产品详情

请单独订购垂直安装支架。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE