

电缆支架臂

Data Solutions



电缆支架臂适合在抽拉式设备和机箱中用作电缆管理工具。利用扎线带将电缆捆扎在一起。

认证



功能

适用于抽拉式设备和机箱的电缆支架

用扎线带装配电缆

2种版本：- 带回位弹簧的电缆支撑件，用于与拔出动作匹配的统一接线 - 不带回位弹簧的电缆支撑件，直接连接拉出式部件

技术参数

产品类型: 电缆支架

材料: 钢

Table 1/1

物料号	静态负载	包装数量	加长长度	完成	类型	电缆类型
20118-706	5kg	1	720mm	镀锌	电缆支架臂	不带弹簧

物料号	静态负载	包装数量	加长长度	完成	类型	电缆类型
20118-729	2kg	1	730mm	镀锌	电缆支架臂	带弹簧

其他产品详情

请单独订购 19" 装配套件。

缩回位置的空间要求为 25 mm。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE