

电缆至轨腰模具（仅限），信号

Data Solutions



功能

用于将轨道电路和跳线接线安装到中性轴的替换模具

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

材料: 石墨

Table 1/1

物料号	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式	方向
SBW3150BRH	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	右侧
SBB200CRH	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	右侧
SBB200CLH	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5, T21	左侧
SBW3150BLH	1" 凸片	3/16" Bondstrand	4.76mm	TB5	左侧

物料号	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	方向
SBB200YLH	1" 凸片	16 mm ² 同心线	5.18mm	T21, TB5	左侧
SBB200YRH	1" 凸片	16 mm ² 同心线	5.18mm	T21, TB5	右侧
SBB200XRH	1" 凸片	25 mm ² 绞合线	6.6mm	TB5, T21	右侧
SBB200PRH	1" 凸片	35 mm ² 绞合线	7.75mm	TB5, T21	右侧
SBB200PLH	1" 凸片	35 mm ² 绞合线	7.75mm	TB5, T21	左侧
SBWW6RH	现场制作	50 mm ² 实心线	8mm	T21	右侧
SBWW6LH	现场制作	50 mm ² 实心线	8mm	T21	左侧

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE