

电缆至轨腰 T21 完整焊机，信号

Data Solutions



功能

完整的右手或左手腹板焊机组件，专用于安装 85 至 141 lb 轨道中和轴的轨道电路和跳线接线

包含模具清洁剂和火石点火器

技术参数

轨道类型: 85 lb 至 141 lb T 型导轨段

材料: 钢; 石墨

Table 1/1

物料号	订货号	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径, 标称	焊机样式	方向
SBTBT21YLH		1" 凸片	16 mm ² 同心线	5.18mm	T21	左侧
SBTBT21YRH		1" 凸片	16 mm ² 同心线	5.18mm	T21	右侧
SBTBT21XRH		1" 凸片	25 mm ² 同心线	6.6mm	T21	右侧
SBWT21W6LH		现场制作	50 mm ² 实心线	8mm	T21	左侧

物料号	订货号	等电位端子类型	导体尺寸	导体外径，标称	焊机样式	方向
SBWT21W6RH	223217	现场制作	50 mm ² 实心线	8mm	T21	右侧

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE