

冷却壁机架，黑色，DCHL-B

Data Solutions



nVent

数据解决方案冷却壁机架是一款模块化支撑结构，其设计用于以最大容量部署和调试后门冷却器，无需依赖于建筑结构即可实现稳定性。该永久性结构允许网络机柜直接到达机架上并用夹子固定，以便轻松进行机架滚动式定位。

功能

10 号低碳钢框架，焊接结构，带 12 号低碳钢内部法兰。

安装简单，单人即可完成。设计为锚固在地板上，自身即可实现稳定性。

配有用于支撑架空电缆通道的安装点。

配有可组合的特征，以支持完整的风扇壁设计，实现机架滚动式部署。

直接与标准 nVent RDHX Pro 集成，无需任何改装以及其他第三方机架制造商产品。

提供久经考验的 UL 稳定性等级解决方案，以确保安全性。

通过凸起式地板软管入口兼容顶部和底部馈入应用。

饰面包括 RAL9005（黑色）。

技术参数

Table 1/2

物料号	产品类型	产品系列	宽度	深度	高度	防护等级
DWC42U600B	空气/液体热交换器	冷却	600mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U750B	空气/液体热交换器	冷却	750mm	368mm	2046mm	UL2416
DWC42U800B	空气/液体热交换器	冷却	800mm	368mm	2046mm	UL2416

物料号	产品类型	产品系列	宽度	深度	高度	防护等级
DWC48U600B	空气/液体热交换器	冷却	600mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U750B	空气/液体热交换器	冷却	750mm	368mm	2313mm	UL2416
DWC48U800B	空气/液体热交换器	冷却	800mm	368mm	2313mm	UL2416

Table 2/2

物料号	材料	颜色	颜色代码	完成	厚度	重量
DWC42U600B	低碳钢	黑色	RAL 9005	粉末涂层	2.59mm	40.82kg
DWC42U750B	低碳钢	黑色	RAL 9005	粉末涂层	2.59mm	45.36kg
DWC42U800B	低碳钢	黑色	RAL 9005	粉末涂层	2.59mm	49.9kg
DWC48U600B	低碳钢	黑色	RAL 9005	粉末涂层	2.59mm	49.9kg
DWC48U750B	低碳钢	黑色	RAL 9005	粉末涂层	2.59mm	54.43kg
DWC48U800B	低碳钢	黑色	RAL 9005	粉末涂层	2.59mm	58.97kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent

的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE