


# 接地棒至接线片或母线, CM, 敷铜, 5/8" dia, 4 mm x 25 mm

## Data Solutions

### 物料号

**CMC16EAJ**



nVent ERICO Cadweld

石墨模具设计和建造用于数千种连接方式和导体组合。

### 功能

形成永久性低电阻连接

提供分子焊接

nVent ERICO Cadweld 放热焊接的额定电流与导体额定电流相同

便携安装设备, 无需外部电源

安装人员只需接受简单的培训后即可进行 nVent ERICO Cadweld 放热焊接

可目测检查焊接处

模具系列 LA 和 LE 可使用直接线片或偏置接线片

### 产品属性

模具系列: CM Mold Family

接地棒类型: 镀铜

接地棒标称直径: 0.625in

|                              |
|------------------------------|
| 接地棒实际直径 (Ø): 14.3mm          |
| 接线片/母排尺寸: 4mm x 25mm         |
| 模具分割: 垂直                     |
| 分体坩埚: 否                      |
| 耐磨板: 否                       |
| 仅模具: 否                       |
| 焊接材料: 115 或 115PLUSF20, 单独出售 |
| 手柄夹: L160 和 B399P, 单独出售      |
| 框架: 不需要                      |
| 价格代码: C                      |
| 易用性: 困难                      |


## 其他产品详情

对于诸如计算机房、隧道或其他通风不畅区域的应用，请指定无烟 nVent ERICO Cadweld Exolon 模具。订购时，向标准模具部件号添加 XL 前缀（例如，将 TAC2Q2Q 更改为 XLTAC2Q2Q）。Similarly, nVent ERICO Cadweld Exolon welding material is also designated by the XL prefix (for example, 150 becomes XL150).

导体之间可能需要存在间隙。有关详细信息，请参阅模具标签。

| XX-X-XX-XX-L-M-W |          |                          |
|------------------|----------|--------------------------|
| XX               | 模具系列     |                          |
| X                | 定价关键     |                          |
| XX               | 接地棒代码    |                          |
| XX               | 接线片/母线尺寸 |                          |
| L*               | 分体坩埚     | 坩埚部分在模具上分体，并带有水平开口，以便于清洁 |
| M*               | 仅模具      |                          |
| W*               | 耐磨板      | 减少模具在电缆入口点处的机械磨损         |

\* 如果没有则为空



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合：

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**