

电气接地母排, 镀锡, 16 Connections, 2 断开数量, 1,100 mm

Data Solutions

物料号

EEB16T506D2A



功能

提供方便的单点接地和连接位置

带有断开连接的母线，可以方便测试接地终端系统

根据EN 13601标准要求的高导电、硬抽电解铜

包括无卤聚酰胺绝缘子、不锈钢(EN 1.4401) 硬件和安装支架

可按照客户定制规格设计和制造定制接地棒

产品属性

符合: IEC® EN 62561-1:2017 H 类

材料: 铜

完成: 镀锡

连接数量: 16

断开次数: 2

螺纹尺寸 (TS): M10

高度 (H): 94mm

长度 (L): 1100mm

宽度 1 (W1): 100mm

宽度 2 (W2): 50mm

厚度 (T): 6mm


A: 50mm

单位重量: 5.43kg

其他产品详情

镀锡层为8微米，此项根据ASTM B545服务“C”类，用于腐蚀环境。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE