


接地母线, w/Insulators, BB, 610 mm x 51 mm x 6.4 mm

Data Solutions


物料号

EGBD14224BB



在故障和瞬时条件下，要想在维修接地和设备之间形成等电位面，务必要正确连接。该等电位面可提供接近于零的电压差，并且有助于在这些事件发生期间对人员和设备实施保护。接地母线是目前正在使用的最受欢迎的连接产品。

认证



功能

提供方便的单点接地和连接位置

导体通过 nVent ERICO Cadweld 放热焊接工艺被焊接到接地棒上，或使用 接线片以机械方式固定导体

可按照客户定制规格设计和制造定制接地棒

产品属性

材料: 铜

母排配置: 母排和绝缘子

孔型: BB Hole Pattern

安装孔尺寸: 11.1mm

长度 (L): 610mm

宽度 (W): 51mm

厚度 (T): 6.4mm

镀锡: 否

包含软辫线: 否

其他产品详情


孔型如图表上所示。孔数取决于接地母线的长度。

可根据定制要求提供其他配置。注意：定制可能会使交付周期变长。

EGB-A-14-4-12-CC-T-1T-K		
EGB	ERICO 接地母线名称	
A	配置	A: 母线,绝缘体和支架 B: 母线和托架 C: 仅母线 D: 母线和绝缘体
14	厚度 (")	14: 1/4" • 38: 3/8" • 12: 1/2"
4	宽度 (")	
12	长度 (")	取整到最接近的英寸, ,最高 144"
CC	孔型	孔型如图表上所示。孔数取决于接地母线的长度。
T*	镀锡	
1T*	ERICO 电缆代码	1K: 4 号实心锡 • 1T: 2 号实心锡 2C: 1/0 • 2G: 2/0 • 2L: 3/0 • 2Q: 4/0 2V: 250 kcmil • 3D: 350 kcmil • 3Q: 500 kcmil • 4L: 750 kcmil
K*	软辫线长度 (')	A:1 • B:2 • C:3 • D:4 • E:5 • F:6 • G:7 • H:8 • J:9 • K:10 • L:12 • M:14 • N:16 P:18 • Q:20 • R:22 • S:24 • T:26 • U:28 • V:30 • W:32 • X:34 • Y:36 • Z:38

* 如果没有则为空

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE