

ISO-TP 公制螺纹低压绝缘子, 40 mm, 46 mm 六角宽度, M8 Thread

Data Solutions

物料号

ISOTP40M8



认证



功能

无卤素

高耐受漏电流

电气和机械参数稳定性高

玻璃纤维增强

通过 UL® 认证 (E125470) 和 1,500 VAC/DC 耐压评价

符合《电气、电子设备中限制使用某些有害物质指令》(RoHS) 标准


产品属性

订货号: 548510
材料: 钢; 玻璃纤维强化聚酰胺
完成: 电镀锌
工作温度: -40 to 130°C
可燃性等级: UL® 94V-0
符合: IEC® 60695-2-11 (灼热丝耐燃测试 960 °C)
介电强度, IEC 61439.1: 在 1 分钟时 3500 VAC
介电强度, UL: 1500
绝缘电压: 1000; 1500
高度 (H): 40mm
六角宽度 (W): 46mm
深度 (D): 53mm
螺纹尺寸 (TS): M8
螺纹深度 (TD): 8mm
直径 (Ø): 40mm
静态负载 1 (F1): 1100daN
静态负载 2 (F2): 800daN
单位重量: 0.1kg

其他产品详情

蠕变和间隙距离应符合相关应用标准。

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE