

# PBC 编织软联接, 400 mm<sup>2</sup>, 400 mm

## Data Solutions

### 物料号

**PBC400X400**



### 认证



### 功能

非常适合变压器母线槽

接片结实耐用，可根据客户的特定设计钻孔

提供非常灵活的功率连接，具有良好的耐振动性

### 产品属性

订货号: 564500

材料: 铜

完成: 镀锡

电线直径: 0.15mm

横截面积: 400mm<sup>2</sup>

ΔT 30 K: 853A

ΔT 50 K: 1131A

长度 (L): 400mm

A: 85mm

B: 80mm

C: 11mm


2巴电流系数: 1.6

单位重量: 2.2kg

## 其他产品详情

平行使用时, 两条跳线之间必须留有孔隙, 最小距离为跳线的厚度, 以便于冷却。

## 图



## 警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 [www.nvent.com](http://www.nvent.com) 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY    ERICO    HOFFMAN    ILSCO    SCHROFF    TRACHTE