

特种轨道作业模具（仅限），电源, 250 kcmil 扭绞式电缆, 左侧

Data Solutions

物料号

PBJT52WLHM



功能

用于在电源接线应用中连接各个结构的替换模具

与工厂制造的端子一起使用

在左侧或右侧均可用

产品属性

材料: 石墨

等电位端子类型: J

轨道类型: 起重机轨道型材

导体尺寸: 250 千圆密耳扭绞线

导体外径, 标称: 19.05mm

焊机样式: T5

方向: 左侧

仅模具: 是

焊接材料: PB90 或 PB90PLUSF80, 单独出售

手柄夹: B323BX, 单独出售

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书, 或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告, 可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE