

户外模块化机柜 33 U 1730H 2100W 700D

Data Solutions

物料号

10149-715



电信和铁路应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent SCHROFF

户外机柜可以保护此类电子组件，防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰，从而确保设备连续且安全运营。模块化结构可以提供多种尺寸和功能配置，以及多种冷却选项。

功能

铝制型材框架，带可拆卸双层保护层

IP 55 或 NEMA 12 防护等级

双层

丰富的 19 英寸机柜附件选择

可从正面进入机柜，其他侧面可按需开放进入

标配 100 毫米高底座，可选 200 或 300 毫米规格

顶盖带散热格栅，可升级风扇或空调单元

RAL 7035 粉末涂层，支持定制配色

产品属性

产品类型: 户外机柜

产品系列: 模块化

机架高度: 33U

高度: 1730mm

宽度: 2100mm

深度: 700mm

壁类型: 双壁

门类型: 普通; 三重门

防盗: 可选

冷却: 被动式

EMC 屏蔽: 可选

框架材料: 铝

电池仓: 可选

完成: 粉末涂层

材料: 铝; 钢

安装设置: 可选

包装数量: 1

底座高度: 100mm

其他产品详情

高度尺寸不包括基座/底座。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE