

VariStar CP 服务器机柜, RAL 7021, 带脚轮, 42 U, 2000 高, 800 宽, 1200 深

Data Solutions

物料号

10630-022



符合高动态负载要求的焊接钢框架。适用于 IT 行业的 19" 集成机柜。

功能

预配置, 立即可用型机柜

1000 kg 的高动态负载, 带集成脚轮, 静态承载能力高达 1600 kg

防护等级 IP 20

可以安装不同的 IT 设备

实现自前向后冷却的集成式空气面板

可轻松集成到通道密封系统中

产品属性

机架高度: 42U

高度: 2000mm

覆层材料: 钢

宽度: 800mm

覆层颜色: 暗灰色

深度: 1200mm

包装数量: 1

动态荷载: 1000kgf

覆层颜色代码: RAL 7021

完成: 粉末涂层

框架材料: 钢

材料: 钢

产品系列: Varistar CP

产品类型: 机架

静态负载: 1600kg

类型: 移动

Net Weight: 168.95kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE