


户外一体式机柜，单门，930H 16 U，700W 500D

Data Solutions

物料号

11249-003



电信和铁路应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent SCHROFF

户外机柜可以保护此类电子组件，防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰，从而确保设备连续且安全运营。

认证



功能

双层, 铝

IP 55

一体式内机箱，带可拆卸外盖板

自然对流散热, 最高 5 W/K (11249-003) / 6 W/K (11249-005)

产品属性

产品类型: 户外机柜

产品系列: 一体式

机架高度: 16U

高度: 930mm

宽度: 700mm

深度: 500mm

壁类型: 双壁

门类型: 单门

通道: 前部

冷却: 自然对流

EMC 屏蔽: 否

符合: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160

包装数量: 1

完成: 粉末涂层

材料: 铝

Gross Weight: 44kg

其他产品详情

请单独订购面板/滑轨安装装置。

可应要求提供更多基座/底座高度。

请单独订购壁挂式装配件。

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

©2025 nVent。所有 nVent 标志和徽标均由 nVent Services GmbH 或其附属公司拥有或授权。所有其他商标均为其各自所有者的财产。nVent
保留更改规格的权利，恕不另行通知。

本文档由系统生成。

nVent.com | 3