


户外 Comline ECL 机柜，带底座，900H 700W 600D

Data Solutions

物料号

12349-003



电信和铁路应用需要在户外环境中使用复杂的电子设备。nVent SCHROFF 户外机柜可以保护此类电子组件，防止极端天气和破坏活动对设备的侵扰，从而确保运营连续性。

认证



功能

IP 55

自然对流散热

单壁, 轻质铝制机柜

产品属性

产品类型: 户外机柜
产品系列: Comline ECL
机架高度: 18U
高度: 900mm
宽度: 700mm
深度: 600mm
壁类型: 单壁
门类型: 单门
通道: 前部
冷却: 自然对流
EMC 屏蔽: 否
符合: IEC 61969-1; IEC 61969-2; IEC 60917-1; IEC 60917-2; ETS 300119; IEC 60529; DIN EN 50178; VDE 0160
包装数量: 1
完成: 粉末涂层
材料: 铝
Net Weight: 60kg

警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。



我们强大的品牌组合:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE